

# csatlakozó lécs

## VABM-L1-10S-G18-3

Cikkszám: 566559

★ Sztenderd termék program

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                 |
|--|---------------------------------------|
| Raszter méret                                  | 10.5 mm                               |
| Szelephelyek max.száma                         | 16                                    |
| Operating pressure MPa                         | -0.09 ... 1 MPa                       |
| Üzemi nyomás                                   | -0.9 ... 10 bar                       |
| Engedély                                       | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| KBK korrózióállósági osztály                   | 2 - mérsékelt korróziós károsodás     |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés | 1.5 Nm                                |
| Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás       | 0.45 Nm                               |
| Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés | 3 Nm                                  |
| Gyártmány súlya                                | 81 g                                  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                      | G1/8                                  |
| Pneumatikus csatlakozás 3                      | G1/8                                  |
| Anyag megjegyzés                               | RoHS konform                          |
| Material manifold                              | Alumínium ötvözet                     |