

# handling modul

## EHMX-ELGC-60-BS-KF- -

Cikkszám: 8122313

FESTO



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	200 ... 800 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Orsó átmérő	12 mm
Orsó meredekség	12 mm/U
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul orsóval
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	15 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	0.8 m/s
Ismétlési pontosság	±0,01 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	200 N
Előtolási állandó	12 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform