

handling modul EHMY-LP-ELGC-60-TB-KF

Cikkszám: 8122320

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely határos átmérője	24.83 mm
Munkalöklet	200 ... 1,200 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Fogasszíz nyúlás	0.124 %
Fogasszíz osztás	3 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul fogasszíjjal
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max.sebesség	1.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,1 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	120 N
Előtolási állandó	78 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform