

# vízleválasztó MS12-LWS


Cikkszám: 569827

FESTO

Kondenzátum leeresztés teljesen automatikus kondenzátum leeresztő szelepen keresztül.



Minta ábrázolás



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus teljesen automatikus, elektromosan vezérelt
Konstrukciós felépítés	Leválasztó centrifuga
Max.kondenzátum mennyiség	400 ml
Csészevédő	fém csészeként beépítve
Kondenzátum leválasztás foka	99 %
Üzemi nyomás	1 ... 16 bar
Maximális normál névleges átáramlás	40,000 l/min
Normál névleges átáramlás	25,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	1 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:7:4] szerint
Közeg hőmérséklet	1 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	1 ... 60 °C
Felfogási mód	Vezeték beépítés felfogó szöglettel tartozékokkal választható/egyéb
Material of cover	PA erősítésű
Material of spin disc	POM
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény
Material mounting bracket	Alumínium présöntvény
Material housing	Alumínium présöntvény
Material module connector	Alumínium présöntvény
Material bowl	Alumínium ötvözet
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM