


lökéscsillapító DYSS-G8-10-10-Y1F-F1A

Cikkszám: 8132350

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------|--|
| Méret | 10 |
| Löklet | 10 mm |
| Csillapítás | önbeálló |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Változatok | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Max.felütközési sebesség | 1.5 m/s |
| Visszaállítási idő, rövid | 0.2 s |
| Visszaállítási idő, hosszú | 1 s |
| Működési mód | egyszeres működtetésű nyomó |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Csillapítási hossz | 10 mm |
| Max.felütközési erő | 700 N |
| Max.meghúzási nyomaték | 8 Nm |
| Max.energiafelvétel löketenként | 6 J |
| Max.energiafelvétel óránként | 25,000 J |
| Max.maradó energia | 0.03 J |
| Visszaállító erő | 4 N |
| Gyártmány súlya | 105 g |
| Felfogási mód | menetes hüvellyel |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | erősen ötvözött acél |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél |