

Mini szánegység DGSL-6-10-EA

Cikkszám: 570161

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 mm
Állítható véghelyzet/elülső hossz	5 mm
Állítható végállás/hátsó hossz	3.5 mm
Dugattyú Ø	8 mm
Hajtó egység üzemmódja	Keret
Csillapítás	rövid elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyókosaras kivitel
Szerkezeti felépítés	Keret Dugattyú Dugattyúrúd Szán
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Max. sebesség	0.5 m/s
Ismétlési pontosság	0,3 mm
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ütközési energia a végállásokban	0,05 Nm
Csillapítási hossz	1.5 mm
Max. erő Fy	540 N
Max. Fz erő	540 N
Max. Mx nyomaték	6 Nm
Max. My nyomaték	4.5 Nm
Max. Mz nyomaték	4.5 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	23 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	30 N

Jellemző	Érték
Mozgatott tömeg	68 g
Terméksúly	162 g
Helyettesítő csatlakozók	lásd a termékrajzot
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	M3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	HNBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Dugattyúród alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél