


csatlakozó

MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Cikkszám: 570367

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
Elektromos csatlakozás	3 sarkú derékszögű aljzat Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint négyzetes alak
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	6 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.8 kV
Kábel csavarzat	M12
Megengedett kábelátmérő	4 ... 6 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.25 ... 0.5 mm ²
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
Material housing	PA erősítésű
Material seals	HNBR