

# Dugasz NECU-S-ECG4-HX-Q3

Cikkszám: 570922

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték   |
|---------------------------------------|---|
| Engedély                              | c UL us - Recognized (OL)                                     |
| Csatlakozási gyakoriság               | 1   |
| Rögzítés módja                        | reteszelés  |
| Elektromos csatlakozó                 | 4 pólusú<br>Egyenes csatlakozó / Vágószorító<br>négyzet forma |
| DC üzemi feszültségi tartomány        | 0 V...30 V  |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on            | 3 A   |
| Lökőfeszültség-állóság                | 0.8 kV  |
| Egyetlen vezeték átmérője             | 0.07 mm   |
| Értékmérő                             | 0.8 mm...1 mm   |
| Csatlakozási keresztmetszet           | 0.14 mm <sup>2</sup>  |
| Védettség                             | IP40  |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...60 °C  |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis   |
| Szennyezettségi fok                   | 2   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                      |
| Ház alapanyaga                        | PBT<br>PC   |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga    | aranyozott  |
| Jóváhagyott szigetelő burkolat        | PP<br>PVC<br>TPE-E  |