

szervomotor

EMMT-AS-190-M-HS-R3M

Cikkszám: 8148367

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet | -15 ... 40 °C |
| Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre | up to 80°C with derating -1.5%/°C |
| Max. installation height | 4,000 m |
| Note on max. installation height | As of 1,000 m, only with derating of -1.0% per 100 m |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 90 % |
| A következő szabványnak felel meg: | IEC 60034 |
| Melegedési osztály EN 60034-1 szerint | F |
| Max. winding temperature | 155 °C |
| Méretezési osztály EN 60034-1 szerint | S1 |
| Hőmérséklet felügyelet | Digital motor temperature transmission via EnDat® 2.2 |
| Motor type to EN 60034-7 | IM B5 IM V1 IM V3 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Védettség | IP21 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | IP21 for motor shaft without rotary shaft seal IP65 motor shaft with RWDR IP67 for motor housing with connection technology |
| Concentricity, coaxiality, axial runout to DIN SPEC 42955 | N |
| Balance quality | G 2,5 |
| Detent torque | <1.0% of peak torque |
| Storage lifetime under nominal conditions | 20,000 h |
| Interfész kód: Motor Out | 190B |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Hybrid plugs |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | M40x1 |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 15 |
| Szennyeződés foka | 2 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Rezgésállóság | EN 60068-2-6 szerint |
| Ütésállóság | EN 60068-2-29 szerint 15 g/11 ms to EN 60068-2-27 |
| Engedély | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint EU kiefeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Tanúsítványt kiállító hely | UL E342973 |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 680 V |
| Tekercs kapcsolási fajta | Belső csillag |
| Number of pole pairs | 5 |

| Jellemző | Érték |
|---|----------------------------------|
| Nyugalmi állapot forgató nyomaték | 76.7 Nm |
| Névleges forgató nyomaték | 59.1 Nm |
| Forgató nyomaték csúcs | 118.3 Nm |
| Névleges fordulatszám | 1,200 1/min |
| Max.fordulatszám | 2,163 1/min |
| Max. mechanical speed | 8,000 1/min |
| Motor névleges teljesítménye | 7,427 W |
| Tartós nyugalmi állapoti áram | 25 A |
| Névleges áram, motor | 19.2 A |
| Csúcsáram | 41.5 A |
| Motor állandó | 3.08 Nm/A |
| Standstill torque constant | 3.56 Nm/A |
| Feszültség állandó, fázis-fázis | 215.2 mVmin |
| Fázis-fázis tekercs ellenállás | 0.285 Ohm |
| Fázis-fázis tekercs induktivitás | 12.3 mH |
| Winding longitudinal inductivity Ld (phase) | 5.65 mH |
| Winding cross inductivity Lq (phase) | 6.15 mH |
| Electric time constant | 39.6 ms |
| Thermal time constant | 70 min |
| Thermal resistance | 0.31 K/W |
| Measuring flange | 450 x 450 x 30, steel |
| Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték | 110 kgcm ² |
| Gyártmány súlya | 42,200 g |
| Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés | 500 N |
| Megengedett sugárirányú tengelyterhelés | 2,530 N |
| Forgórész helyzetérzékelő | Abszolút többfordulatú enkóder |
| Rotor position sensor, manufacturer designation | EQI 1331 |
| Rotor position sensor, absolute detectable revolutions | 4,096 |
| Forgó pozíció enkóder interfész | EnDat 22 |
| Forgó pozíció enkóder mérési elv | induktív |
| Rotor position sensor, DC operating voltage | 5 V |
| Rotor position sensor, DC operating voltage range | 3.6 ... 14 V |
| Rotor position sensor, position values per revolution | 524,288 |
| Forgórész helyzet jeladó felbontása | 19 Bit |
| Rotor position sensor, system accuracy of angle measurement | -65 ... 65 arcsec |
| MTTF, alkomponens | 190 years, rotor position sensor |
| Energy efficiency | ENEFF (CN) / Class 1 |