


Csatlakozó készlet DADG-AK-G8-25-30

Cikkszám: 8152398

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 25 |
| Löklet | 30 mm |
| Üzemi nyomás | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Max. meghúzási nyomaték | 5 Nm |
| Meghúzási nyomaték tűrése | ± 10% |
| Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó | 3 Nm |
| Terméksúly | 44.8 g |
| Pneumatikus csatlakozó | G1/8 |
| Adapter alapanyaga | Epoxigyantával |
| Tömítések alapanyaga | FPM |
| Csavarok alapanyaga | Acél, bevonattal |