



Léptetőmotor EMMT-ST-87-S-RB

Cikkszám: 8156188

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-15 °C...40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	80°C-ig Derating -2%/°C
Max. telepítési magasság	4000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	1.000 m-től csak 100 m-enként -1,0% csökkenéssel
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90% nem kondenzáló
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Hőosztály az EN 60034-1 szerint	B
Max. tekercselési hőmérséklet	130 °C
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Motorkialakítás EN 60034-7 szerint	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	IP40 radiális tengelytömítés nélküli motortengelyhez IP65 a motorház esetén, beleértve a csatlakozástechnikát
Interfész kód Motor Out	87 A
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Hibrid csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M17x0,75
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	12
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint

Jellemző	Érték
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E342973
DC névleges üzemi feszültség	48 V
Póluspárok száma	50
Nyomatéktartó motor	2400 Nm
Csúcs forgatónyomaték	2700 Nm
Max. fordulatszám	2200 1/min
Max. mechanikus fordulatszám	7000 1/min
Lépésszög teljes lépésnél	1.8 deg
Lépésszög tűrése	±5%
Állandó nyugalmi állapotú áram	9500 A
Motor névleges árama	7800 A
Csúcsáramerősség	12 A
Motorállandó	240 Nm/A
Állandó feszültségű fázis	15400 mVmin
Tekercsellenállási fázis	130 ohm
Tekercselés induktivitás/fázis (lánc nélkül)	350 mH
Tekercs, soros induktivitás Ld (fázis)	560 mH
Tekercs, párhuzamos induktivitás Lq (fázis)	350 mH
Elektromos időállandó	1750 ms
Hőmérsékleti időállandó	35 min
Hőmérsékleti ellenállás	890 K/W
Mérőkarima	250 x 250 x 15 mm, acél
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	1.11 kgcm ²
Terméksúly	2890 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	60 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	220 N
Fék tartónyomatéka	4260 Nm
Üzemi feszültség, DC, fék	24 V
Áramfelvétel, fék	490 A
Fék teljesítményfelvétele	12 W
Tekercsellenállás, fék	49200 ohm
Tekercsinduktivitás, fék	110 mH
Szétkapcsolási idő, fék	44 ms
Zárási idő, fék	110 ms
Aktiválási késedelem, DC, fék	30 ms
Max. üresjárat fordulat, fék	7000 1/min
Max. súrlódási munka fékezésenként	14000 J
A vészmegállások száma óránként	1
Fék tehetetlenségi nyomatéka	0.11 kgcm ²
Rögzítőfék kapcsolási holtjátékai	10 mill. üresjárat (súrlódás nélkül!)