

# dugaszolható csatlakozó NPQE-D-Q6-Q4-F1A-P10

Cikkszám: 8158788

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Méret   | Mini   |
| Névleges méret                                  | 2.3 mm   |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges  |
| Konstruktó                                      | Egyenes alak   |
| Csomagolási egység                              | 10   |
| Konstruktó felépítés                            | Push-pull elv  |
| Változatok                                      | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 8 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi  |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                    |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges  |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III   |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a  |
| Tisztasoba kategória                            | ISO class 4  |
| Környezeti hőmérséklet                          | -5 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                                 | 1.95 g   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | 6 mm külső átmérőjű csőhöz   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 4 mm külső átmérőjű csőhöz   |
| A kioldó gyűrű színe                            | kék  |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform   |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes   |