

# servo drive CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Cikkszám: 8168593

Új

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	10 ... 40 °C
Gyártmány súlya	155 g
Védettségi	IP00
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Feldbusz csatlakozás	Ethernet
Digitális logikai bemenetek száma	9
Digitális 24 V DC logikai kimenetek száma	19
Buszcsatlakozó	aljzat
Vezérlő működési módja	Közvetlen üzemmód Homing Open-loop operation
Folyamatcsatlakozás	Drives with positioning function
Üzemi feszültség	20,4 - 30 V DC
Névleges DC feszültség, logikai tápegység	24 V
Megengedett logikai feszültség tartomány	± 10 %
Névleges feszültség, DC terhelés táplálás	24 V
Megengedett tartomány, terhelés táplálás	± 10 %
Áramterhelhetőség kimenetenként	4,450 mA
Állapotjelzők	LED (státusz)
Ethernet, száma	1
Ethernet, támogatott protokollok	TCP/IP
USB interfész	USB 2.0
Storage medium	microSD
Összes tengely darabszáma	6
Vezérlési módszerek	TCP/IP
Támogatott kinematika	3-tengelyes portál elrendezés X-Y-Z
Baud ráta	10/100 Mbit/s
Üzemi feszültségtartomány DC	20.4 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Protokoll	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet interfész	RJ 45 (aljzat, 8 sarkú)
Digitális logikai kimenetek tulajdonságai	konfigurálható galvanikusan nincs leválasztva