


Szervomotor EMMT-EC-40-M-ES-R1SCB

Cikkszám: 8171406

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	80°C-ig Celsius-fokonként -1,5%-os csökkenéssel
Max. telepítési magasság	4000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	1.000 m-től csak 100 m-enként -1,0% csökkenéssel
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Hőosztály az EN 60034-1 szerint	F
Max. tekercselési hőmérséklet	155 °C
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Motorkialakítás EN 60034-7 szerint	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Védettség	IP40
Megjegyzés a védettségről	IP40 radiális tengelytömítés nélküli motortengelyhez IP65 a motorház esetén, beleértve a csatlakozástechnikát IP65 radiális tengelytömítéssel rendelkező motortengelyhez
Körbenfutási pontosság, koaxialitás, síkban futás a DIN SPEC 42955 szerint	N
Kiegyensúlyozás jósága	G 2,5
Reteszelési nyomaték	<1,0%-a a csúcspanomátéknak
Csapágy élettartama névleges feltételek mellett	20000 h
Interfész kód Motor Out	40P
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Hibrid csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M17x0,75
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	12
Szennyezettségi fok	2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III

Jellemző	Érték
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E342973
DC névleges üzemi feszültség	48 V
Tekercs kapcsolási jellege	Csillag belül
Póluspárok száma	5
Nyugalmi forgatónyomaték	0.45 Nm
Névleges forgatónyomaték	0.44 Nm
Csúcs forgatónyomaték	1.32 Nm
Névleges fordulatszám	3000 1/min
Max. fordulatszám	5770 1/min
Max. mechanikus fordulatszám	15000 1/min
Szöggyorsulás	100000 rad/s ²
Motor névleges teljesítménye	138 W
Állandó nyugalmi állapotú áram	5.2 A
Motor névleges árama	5.2 A
Csúcsáramerősség	20 A
Motorállandó	0.085 Nm/A
Nyugalmi helyzeti forgatónyomaték-állandó	0.1 Nm/A
Fázis-fázis feszültségállandó	5.8 mVmin
Tekercsellenállás, fázis-fázis	0.87 ohm
Tekercs induktivitás, fázis-fázis	0.89 mH
Tekercs, soros induktivitás Ld (fázis)	0.34 mH
Tekercs, párhuzamos induktivitás Lq (fázis)	0.45 mH
Elektromos időállandó	1.02 ms
Hőmérsékleti időállandó	21.4 min
Hőmérsékleti ellenállás	1.35 K/W
Mérőkarima	200 x 200 x 15 mm, acél
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	0.076 kgcm ²
Terméksúly	800 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	30 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	150 N
Forgórészjeladó	Encoder absolut single turn
Forgórészjeladó, gyártói jelölés	Festo iC-MHM
Forgórészjeladó abszolút érzékelhető fordulatszámai	1
Forgórészjeladó interfész	BiSS-C
A forgórészjeladó mérési elve	mágneses
Forgórészjeladó DC üzemi feszültsége	5 V
A forgórészjeladó DC üzemi feszültségtartománya	4.5 V...5.5 V
Forgórészjeladó, pozícióértékek fordulatonként	65536
Forgórészjeladó felbontás	16 bit/s
A forgórészjeladó rendszerének szögmérési pontossága	-1800 "...1800 "
Fék tartónyomatéka	0.45 Nm
Üzemi feszültség, DC, fék	24 V
Áramfelvétel, fék	0.34 A
Fék teljesítményfelvétele	8.2 W

Jellemző	Érték
Tekercsellenállás, fék	70.9 ohm
Tekercsinduktivitás, fék	146 mH
Szétkapcsolási idő, fék	28 ms
Zárási idő, fék	41 ms
Aktiválási késedelem, DC, fék	8 ms
Max. üresjárat fordulatszám, fék	12000 1/min
Max. súrlódási munka fékezésenként	1500 J
A vészmegállások száma óránként	1
Teljes fék súrlódási munka	1.5 kJ
Fék tehetetlenségi nyomatéka	0.0058 kgcm ²
Rögzítőfék kapcsolási holtjátékai	10 mill. üresjárat (súrlódás nélkül!)
MTTF, részkomponens	190 év, forgórészjeladó