


betét NPQX-D-PC10-Q6-P10

Cikkszám: 8174165
Új

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	4 mm
Tömítő bedugási mélysége	14.9 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	O gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	0.72 g
Felfogási mód	szorító kapocccsal
Pneumatikus csatlakozás 1	10 mm-es patron
Pneumatikus csatlakozás 2	6 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Material release ring	POM
Material o-ring	HNBR
Material of tubing seal	HNBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes