

lökéscsillapító DYSS-8-8-Y1F-F1A

Cikkszám: 8179969

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Löklet	8 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Max.felütközési sebesség	1.5 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	8 mm
Max.felütközési erő	500 N
Max.meghúzási nyomaték	5 Nm
Max.energiafelvétel löketenként	3 J
Max.energiafelvétel óránként	18,000 J
Max.maradó energia	0.02 J
Visszaállító erő	2.5 N
Gyártmány súlya	30 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél
Material piston rod	erősen ötvözött acél