


Mágnesszelep VUVS-L30-M52-MD-N38-F8

Cikkszám: 575647

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció | 5/2, monostabil |
| Működtetés módja | elektromos |
| Szelepméret | 31 mm |
| Normál névleges átfolyás | 2300 l/min |
| Pneumatikus munkacsatlakozás | 3/8 NPT |
| Üzemi nyomás | 0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar |
| Szerkezeti felépítés | Hengeres tolózár |
| Visszaállítás módja | mechanikus rugó |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Tengeri besorolás | lásd a tanúsítványt |
| Tanúsítványt kiállító szerv | DNVGL-TAA000011J |
| Névleges szélesség | 9.4 mm |
| Távozó levegő funkció | fojtható |
| Tömítés elve | lággy |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kézi segédműködtetés | reteszelő Nem reteszelő |
| Vezérlés módja | elővezérelt |
| Vezérlőlevegőellátás | belső |
| Áramlásirány | nem reverzibilis |
| Átfedés | pozitív átfedés |
| b érték | 0.4 |
| C érték | 9.9 l/sbar |
| Kikapcsolási idő | 62 ms |
| Bekapcsolási idő | 17 ms |
| Max. pozitív tesztpulzus 0 jellel | 2000 ís |
| Max. negatív tesztpulzus 1 jel esetén | 3600 ís |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| Rezgésállóság | Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| Ütésállóság | Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint |

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Vezérlőközeg | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 450 g |
| Rögzítés módja | választhatóan: a csatlakozó lécen átmenő furattal |
| Szellőző nyílás csatlakozója | nem rögzített |
| 82. vezérlőlevegő csatlakozó | 10-32 UNF-2B |
| 84. vezérlőlevegő csatlakozó | 10-32 UNF-2B |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 3/8 NPT |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 3/8 NPT |
| 3. pneumatikus csatlakozás | 3/8 NPT |
| 4. pneumatikus csatlakozó | 3/8 NPT |
| 5. pneumatikus csatlakozó | 3/8 NPT |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | HNBR NBR |
| Ház alapanyaga | Alumínium présöntvény lakkozott |
| Hengeres tolattyú alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Csavarok alapanyaga | Acél, nikkelezett |