


Mágnesszelep VUVS-L20-B52-D-N18-F7

Cikkszám: 575706

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Szelepfunkció | 5/2, bistabil |
| Működtetés módja | elektromos |
| Szelepméret | 21 mm |
| Normál névleges átfolyás | 700 l/min |
| Pneumatikus munkacsatlakozás | 1/8 NPT |
| Üzemi nyomás | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar |
| Szerkezeti felépítés | Hengeres tolózár |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| Névleges szélesség | 5.7 mm |
| Távozó levegő funkció | fojtható |
| Tömítés elve | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kézi segédműködtetés | reteszelő Nem reteszelő |
| Vezérlés módja | elővezérelt |
| Vezérlőlevegőellátás | belső |
| Áramlásirány | nem reverzibilis |
| Átfedés | pozitív átfedés |
| b érték | 0.35 |
| C érték | 2.9 l/sbar |
| Kapcsolási idő ekkor | 10 ms |
| Max. pozitív teszimpulzus 0 jellel | 1900 Ís |
| Max. negatív teszimpulzus 1 jel esetén | 2700 Ís |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| Rezgésállóság | Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| Ütésállóság | Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Vezérlőközeg | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010[7:4:4] szerint |

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 225 g |
| Rögzítés módja | választhatóan: a csatlakozó lécen átmenő furattal |
| Szellőző nyílás csatlakozója | nem rögzített |
| 82. vezérlőlevegő csatlakozó | 10-32 UNF-2B |
| 84. vezérlőlevegő csatlakozó | 10-32 UNF-2B |
| 1. pneumatikus csatlakozás | 1/8 NPT |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 1/8 NPT |
| 3. pneumatikus csatlakozás | 1/8 NPT |
| 4. pneumatikus csatlakozó | 1/8 NPT |
| 5. pneumatikus csatlakozó | 1/8 NPT |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | HNBR NBR |
| Ház alapanyaga | Alumínium présöntvény lakkozott |
| Hengeres tolattyú alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |
| Csavarok alapanyaga | Acél, horganyzott |