


csatlakozó NECU-M-S-A12G4-IS

Cikkszám: 575719

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------|---|
| A következő szabványon alapul: | EN 61076-2-101 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 38 g |
| Elektromos csatlakozás | 4 sarkú Rugós csatlakozó kapocs M12x1 Egyenes csatlakozó |
| Dugó kódolás | A |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 30 V |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on | 4 A |
| Megengedett kábelátmérő | 4 ... 8 mm |
| Csatlakozó keresztmetszet | 0.14 ... 0.5 mm ² |
| Védettség | IP65 IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| Material housing | Horgany présöntvény nikkelezett |
| Material electrical contact | bronz aranyozott |