



Gömbcsap egység VZBE-A-2-T-63-T-2-F0507-V15V15-PA80

Cikkszám: 8191902

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés módja	pneumatikus
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	2 NPT
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F0507
DN névleges szélesség	50
Szelepfunkció	2/2
Áramlási irány	megfordítható
Üzemi nyomás	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Névleges nyomás, PN armatúra	63
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	44 Nm
Szabvány alapján	ASME B1.20.1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-10 °C...200 °C
Kv átfolyás	420 m³/h
Szerelvény max. felületi hőmérséklete	+105 °C...+280 °C T4...T2
Robbanásvédelmi csoport összeszerelése	IIC, IIIC

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4408
Üléktömítés alapanyaga	PTFE
Tömítések alapanyaga	FPM PTFE
Golyó alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Golyó anyagszáma	1.4408
Tengely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Terméksúly	6320 g
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Ex környezeti hőmérséklet	-10°C ≤ Ta ≤ +80°C
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség