

Gömbcsap egység VAPB-A-3/8-F-40-F03-PB20

Cikkszám: 8191927

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés módja	pneumatikus
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés
Armatúra csatlakozó	Rp3/8
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F03
DN névleges szélesség	15
Szelepfunkció	2/2
Áramlási irány	megfordítható
Üzemi nyomás	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	5 Nm
Szabvány alapján	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközégek kérése
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-10 °C...200 °C
Kv átfolyás	9.4 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett

Jellemző	Érték
Ház anyagszáma	2.0402 CW617N
Üléktömítés alapanyaga	PTFE
Tömítések alapanyaga	HNBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz keménykrómozott
Golyó anyagszáma	2.0401 CW614N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	2.0401 CW614N
Terméksúly	1880 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség