



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	10.55 mm...16.05 mm
Rögzítés módja	Összehúzócsavar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Védettség	IP20 IP40 IP65
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Üzemi nyomás	-1 bar...7 bar
Vezérlőnyomás	1.5 bar...7 bar
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
Működtetés módja	elektromos
Szelepfunkció	2x3/2, zárt, monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 2x3/2 nyitott/zárt monostabil 5/2, bistabil 5/2, monostabil 5/3 zárt 5/3-utas szelep, vákuumkapcsoló egységhez, tartó funkcióval 5/4-utas szelep, vákuumgenerátorhoz, tartó funkcióval 5/4 zárt, 2 vagy 4 leszellőztetett
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Tömítés elve	lágymű
Vezérlés módja	elővezérelt
Vezérlőlevegőellátás	külső belső
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	470 l/min...690 l/min
Távozó levegő funkció	fojtható

Jellemző	Érték
1. pneumatikus csatlakozás	QS-8 QS-10 QS-12 QS-14 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8 QS-1/2 15 mm-es patronhoz Vakdugó
2. pneumatikus csatlakozó	QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 10 mm-es patronhoz 12 mm-es patronhoz 15 mm-es patronhoz Vakdugó
3. pneumatikus csatlakozás	QS-8 QS-10 QS-12 QS-14 QS-1/4 QS-5/16 QS-3/8 QS-1/2 Vakdugó
4. pneumatikus csatlakozó	QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-12 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 10 mm-es patronhoz 12 mm-es patronhoz 15 mm-es patronhoz Vakdugó
5. pneumatikus csatlakozó	QS-8 QS-10 QS-12 QS-14 QS-5/16 QS-1/4 QS-3/8 QS-1/2 Hangtompító 15 mm-es patronhoz Vakdugó
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	Vakdugó QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-5/16 QS-1/4 12 mm-es patronhoz 15 mm-es patronhoz
Vezérlő távozó levegő 82/84	QS-4 QS-6 QS-8