


# sűrített levegő előkészítő egység FRC-3/8-D-7-MIDI-A-MPA

Cikkszám: 8002347

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Kimenő nyomás max. 7 bar, manométerrel, szűrési finomság 40 µm.  
Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Méret                                      | Midi   |
| Sorozat                                    | D  |
| Működtetés biztosító zár                   | Arretáló forgatógomb   |
| Beépítési helyzet                          | függőleges +/- 5°  |
| Kondenzátum leeresztő                      | teljesen automatikus   |
| Konstruktív felépítés                      | Szűrő szabályzó manométerrel<br>Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség                  | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Szűrő finomság                             | 40 µm  |
| Csészevédő                                 | Fém védőkosár  |
| Nyomás látjelző                            | manométerrel   |
| Üzemi nyomás                               | 2 ... 12 bar   |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.5 ... 7 bar  |
| Max.nyomáshiszterézis                      | 0.2 bar  |
| Normál névleges átáramlás                  | 2,000 l/min  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Nemesgázok            |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)           |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás  |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:-] szerint<br>Nemesgázok            |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                            | 1,440 g  |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G3/8   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G3/8   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material housing                           | Horgany présöntvény  |
| Material bowl                              | PC   |