

# nyomásszabályozó szelep

## LR-1/2-D-I-MIDI-MPA

Cikkszám: 8002396

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

manométerrel, üzemi nyomás max. 12 bar.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                      | Midi                                                                                      |
| Sorozat                                    | D                                                                                         |
| Működtetés biztosító zár                   | Arretáló forgatógomb                                                                      |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges                                                                               |
| Konstrukciós felépítés                     | közvetlen vezérlésű membrános szabályozó szelep                                           |
| Szabályozó funkció                         | Állandó kimenő nyomás<br>előnyomás kompenzációval<br>szekunder lefúvással<br>visszarámmal |
| Nyomás látjelző                            | manométerrel                                                                              |
| Üzemi nyomás                               | 0 ... 16 bar                                                                              |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.5 ... 12 bar                                                                            |
| Max.nyomáshiszterézis                      | 0.2 bar                                                                                   |
| Normál névleges átáramlás                  | 3,500 l/min                                                                               |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Nemesgázok                             |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)                            |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                         |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Nemesgázok                             |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C                                                                             |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C                                                                             |
| Gyártmány súlya                            | 720 g                                                                                     |
| Felfogási mód                              | Előlapra szerelés<br>Vezeték beépítés<br>tartozékokkal                                    |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/2                                                                                      |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/2                                                                                      |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                                                                              |
| Material of connecting plate               | Horgany présöntvény                                                                       |
| Material seals                             | NBR                                                                                       |
| Material housing                           | Horgany présöntvény                                                                       |