



Körszta DHTG-220-6-A-L

Cikkszám: 8213386

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	220
Párhuzamossági tányér	0.04 mm
Tányér axiális excentricitása	0.02 mm
Kerek tányér	0.02 mm
Az elfordulási szög megismételhetősége	0.03 deg
Forgásirány	Az óramutató járásával ellentétes forgás
Csillapítás	Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe, beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Fogazott kapcsoló Fogasléc/fogaskerék kényszerített mozgássorozat
Pozíciófelismerés	induktív érzékelőkhöz
Osztás	6
Üzemi nyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...80 °C
Hangnyomás szint	70 dB(A)
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	25000 kgcm ²
Max. statikus axiális erő	5000 N
Max. statikus borítási nyomaték	500 Nm
Max. radiális statikus erő	8000 N

Jellemző	Érték
Max. statikus érintőirányú nyomaték	500 Nm
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	58.9 Nm
Terméksúly	24000 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8 belső menet
Tányér alapanyaga	Horganyzott acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző alapanyaga	Acél, horganyzott
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet