

# Csatlakozó vezeték NEBV-

Cikkszám: 8003577

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                      | Érték   |
|---|---|
| Kiegészítő funkciók                           | Tartóáram-csökkentése<br>Védőáramkör  |
| Vezetékmegjelölés                             | táblatartó nélkül   |
| Csatlakozási gyakoriság                       | 50  |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció             | Terepikészülék-oldal  |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás         | szögletes   |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód    | Aljzat<br>Aljzat, keskeny   |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés      | egyenes<br>döntött  |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | ZC csatlakozóalak, önmetsző csavar<br>ZC csatlakozóalak, metrikus csavar<br>C csatlakozóalak, az EN 175301-803 szerint<br>Sub-D |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma  | 2<br>25<br>4<br>44  |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció             | Vezérlésoldal   |
| 2. elektromos csatlakozó, kivétel             | szögletes<br>kerek  |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód   | Kábel<br>Csatlakozó   |
| 2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés      | egyenes<br>döntött  |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | ZB csatlakozóalak, önmetsző csavar<br>M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint<br>nyitott vég                                     |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma  | 2<br>25<br>3<br>44  |
| DC üzemi feszültségi tartomány                | 0 V...230 V   |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC               | 0 V...230 V   |
| Kábelhossz                                    | 0.5 m...30 m  |

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Vezetéktulajdonság                                | Alap kivétel<br>energialáncokhoz alkalmas   |
| Vezeték vizsgálati feltételei                     | Vizsgálati feltételek kérésre   |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | EU EMC-irányelv szerint<br>az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint  |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint<br>az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B2-L  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis   |
| Kábelköpeny alapanyaga                            | PVC<br>TPE-U(PUR)   |
| Kábelköpeny színe                                 | szürke  |