

handling modul

EHMY-LP-EGC-125-TB-HD- -

Cikkszám: 8004615

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	32.47 mm
Munkalöklet	200 ... 3,000 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Fogasszík nyúlás	0.31 %
Fogasszík osztás	3 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul fogasszíjjal
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	40 m/s ²
Max.sebesség	3 m/s
Ismétlési pontosság	±0,08 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	450 N
Előtolási állandó	102 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform