


Vezetett henger DGRC-GF-25-25-PA

Cikkszám: 8218206

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A hasznos teher súlypontja a járomlaptól: xs	50 mm
Löket	25 mm
Dugattyú Ø	25 mm
Hajtó egység üzemmódja	Keret
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Siklócsapágyas vezetékek
Szerkezeti felépítés	Vezető
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Csavaróbiztosíték/vezető	Vezetőrúd kerettel
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. sebesség	0.8 m/s
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmatlan akkumulátorgyártásra a Festo belső meghatározása szerint F1A súlyossági fokozatban, a Cu/Zn/Ni használatára vonatkozó korlátozásokkal.
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ütközési energia a végállásokban	0.3 Nm
Max. erő Fy	663 N
Max. erő Fy, statikus	663 N
Max. Fz erő	663 N
Max. Fz erő, statikus	663 N
Max. Mx nyomaték	21.22 Nm
Statikus Mx max. nyomaték	21.22 Nm
Max. My nyomaték	9.28 Nm
Max. My statikus nyomaték	9.28 Nm
Max. Mz nyomaték	9.28 Nm

Jellemző	Érték
Max. nyomaték Mz, statikus	9.28 Nm
Max. megengedett Mx nyomatékterhelés, löket függvényében	4.38 Nm
Max. hasznos terhelés a meghatározott távolság melletti lökettől függően: xs	78.4 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	247 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	295 N
Forgásjáték	0.045 deg
Mozgatott tömeg	262.4 g
Terméksúly	514.6 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	252.2 g
A mozgó tömeg súlypontja a löket függvényében	25.7 mm
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR
Dinamikus tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Véglap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Vezetőrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél