

# szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/2-D-5M-MAXI-A-MPA

Cikkszám: 8025567

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

fém védőkosárral és manométerrel, 5 µm finomszűrővel. Automatikus kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Méret                                      | Maxi   |
| Sorozat                                    | D  |
| Működtetés biztosító zár                   | Arretáló forgatógomb   |
| Beépítési helyzet                          | függőleges +/- 5°  |
| Szűrő finomság                             | 5 µm   |
| Kondenzátum leeresztő                      | teljesen automatikus   |
| Konstruktív felépítés                      | Szűrő szabályzó manométerrel                                   |
| Max.kondenzátum mennyiség                  | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Csészevédő                                 | Fém védőkosár  |
| Nyomás látjelző                            | manométerrel   |
| Üzemi nyomás                               | 2 ... 12 bar   |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.5 ... 12 bar   |
| Max.nyomáshiszterézis                      | 0.4 bar  |
| Normál névleges átáramlás                  | 7,500 l/min  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Nemesgázok  |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Tárolási hőmérséklet                       | -10 ... 60 °C  |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Nemesgázok   |
| Közeg hőmérséklet                          | 5 ... 60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                     | 5 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                            | 1,370 g  |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés<br>tartozékokkal<br>választható/egyéb         |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G1/2   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G1/2   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material housing                           | Horgany présöntvény  |
| Material bowl                              | PC   |