

Csatlakozó vezeték NEBV-C1SW2L-P-K-10-N-LE2-S9

Cikkszám: 8032627

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Jelállapot-kijelző | Sárga LED |
| Kiegészítő funkciók | Védőáramkör |
| Vezetékmegjelölés | táblatartó nélkül |
| Csatlakozási gyakoriság | 50 |
| Terméksúly | 440 g |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció | Terepikészülék-oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás | szögletes |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód | Aljzat, keskeny |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés | döntött |
| 1. elektromos csatlakozó, megjegyzés a kábelkivezetéshez | 180°-kal elforgatható |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | C csatlakozóalak, az EN 175301-803 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 4 |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk | 2 |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa | a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció | Vezérlésoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód | Kábel |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 2 |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 2 |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 20.4 V...26.4 V |
| DC névleges üzemi feszültség | 24 V |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on | 6 A |
| Lökőfeszültség-állóság | 2.4 kV |
| Póluscserre elleni védelem | bipoláris |
| Védővezető csatlakozás | nem érhető el |
| Kábelhossz | 10 m |
| Vezetéktulajdonság | Alap kivétel |
| Vezeték vizsgálati feltételei | Vizsgálati feltételek kérésre |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés | 52 mm |
| Kábelátmérő | 5.2 mm |
| Kábelátmérő tűrése | ± 0,1 mm |

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Kábelszerkezet | 2 x 0,75 mm ² |
| Névleges vezeték-keresztmetszet | 0.75 mm ² |
| Védettség | IP65 IP67 |
| Megjegyzés a védettségről | szerezelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...70 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...70 °C |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU RoHS irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - nagy korróziós igénybevétel |
| Kábelköpeny alapanyaga | PVC |
| Kábelköpeny színe | szürke |
| Ház alapanyaga | TPE-U(PU) |
| Ház színe | fekete |
| Csavarok alapanyaga | Rozsdamentes acél |
| Tömítések alapanyaga | HNBR |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Ónozott rézötvözet |
| Szigetelő hüvely alapanyaga | PVC |