


összegző számláló PZA-E-C

Cikkszám: 8606

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	mechanikus lefutásszámláló pneumatikus hajtóművel
Visszaállítás fajtája	Kézi nyomógomb vagy pneumatikus jel
Kijelző	6-állású
Elengedési nyomás, hajtómű	< 0,15 bar
Elengedési nyomás, visszaállítás	< 0,15 bar
Megszólalási nyomás, hajtómű	> 0,8 bar
Megszólalási nyomás, visszatérés	2 bar
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Minimális visszakapcsolási nyomás	2 bar
Minimális impulzus hossz, hajtómű	8 ms
Minimális impulzus hossz, visszaállítás	150 ms
Minimális szünet időtartam, hajtómű	10 ms
Minimális szünet időtartam, visszaállítás	50 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	70 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Pneumatikus csatlakozás	M5
Material housing	PA