


# Vezetőtengely ELFA-RF-80- -

Cikkszám: 8037968

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                  |
|---------------------------------------|--|
| Munkalöklet                           | 50 mm...7000 mm                        |
| Méret                                 | 80                                     |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                        |
| Vezető                                | Görgős vezetés                         |
| Szerkezeti felépítés                  | Vezető                                 |
| Max. gyorsulás                        | 50 m/s <sup>2</sup>                    |
| Max. sebesség                         | 10 m/s                                 |
| KBK korrózióállósági osztály          | 0 - nincs korróziós igénybevétel       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                     |
| Védettség                             | IP40                                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                         |
| Másodrendű felületi nyomatékok, ly    | 269840 mm <sup>4</sup>                 |
| Másodrendű felületi nyomatékok, lz    | 1018510 mm <sup>4</sup>                |
| Max. erő Fy                           | 800 N                                  |
| Max. Fz erő                           | 800 N                                  |
| Max. üresjárat elmozdulási ellenállás | 40 N                                   |
| Max. Mx nyomaték                      | 30 Nm                                  |
| Kenési időköz megtett úttól függően   | 10000 km                               |
| Alapsúly 0 mm löket esetén            | 4280 g                                 |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként         | 47.13 g                                |
| Rögzítés módja                        | tartozékkal                            |
| Profil alapanyaga                     | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>eloxált |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                      |
| Zárószalag alapanyaga                 | rozsdamentes acél szalag               |
| Vezető alapanyaga                     | Acél                                   |
| Szán alapanyaga                       | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>eloxált  |