

# Vezetőtengely ELFA-KF-80- -

Cikkszám: 8037971

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 mm...8500 mm
Méret	80
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Vezető
Max. gyorsulás	50 m/s <sup>2</sup>
Max. sebesség	5 m/s
Bekapcsolási időtartam	100%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	257180 mm <sup>4</sup>
Másodrendű felületi nyomatékok, lz	913660 mm <sup>4</sup>
Max. erő Fy	2500 N
Max. Fz erő	3050 N
Max. üresjárat elmozdulási ellenállás	12 N
Max. Mx nyomaték	36 Nm
Max. My nyomaték	228 Nm
Max. Mz nyomaték	228 Nm
Kenési időköz megtett úttól függően	1000 km
Szán súlya	1610 g
Kiegészítő szán tömege	1610 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	3740 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	49 g
Rögzítés módja	tartozékkal
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Zárószalag alapanyaga	rozsdamentes acél szalag
Szánvezető alapanyaga	Rozsdamentes acél
Vezetősín alapanyaga	Rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált