

# műanyag tömlő PUN-H-4X0,75-TRT

Cikkszám: 8048675

FESTO

az élelmiszeriparban megengedett az alkalmazása (hidrolízisálló).  
Ez a termék a következő csatlakozó sorozatokhoz alkalmas: QS, NPQP,  
NPQM, CRQS és CK.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Külső átmérő                                     | 4 mm   |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 16 mm  |
| Belső átmérő                                     | 2.6 mm   |
| Min.hajlítási sugár                              | 8 mm   |
| Használati útmutató                              | TPE-U Ether basiert  |
| Tubing characteristics                           | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range  | -0.095 ... 0.6 MPa   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány      | -0.95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range  | -13.775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure         | -0.095 ... 1 MPa   |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás                | -0.95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure         | -13.775 ... 145 psi  |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz                     | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Engedély   | TÜV  |
| Tanúsítványt kiállító hely                       | B 013277 0506 00   |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése                      | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                   | F1a  |
| Tisztaság kategória                              | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség          | Lásd a bővített nyersanyag-információt   |
| Környezeti hőmérséklet                           | -35 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya a hosszától függően              | 0.0085 kg/m  |
| Pneumatikus csatlakozás                          | 4 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz<br>3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyáival  |
| Szín   | áttetsző piros   |
| Shore keménység                                  | D 52 +/-3  |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform   |
| Material tubing                                  | TPE-U(PU)  |