

# Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M5-B

Codice prodotto: 151160

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Collegamento pneumatico, porta 1	M5
Collegamento pneumatico, porta 2	M5
Componente di regolazione	Vite a testa con intaglio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard in direzione del regolatore di flusso	95 l/min
Portata nominale standard in direzione bloccata	76 l/min...95 l/min
Pressione di lavoro	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Classificazione marittima	Certificato See
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posizione di montaggio	Opzionale
Portata standard in direzione del regolatore di flusso 6 -> 0	169 l/min
Portata standard in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar	135 l/min...170 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Dimensione nominale	2 mm
Coppia di serraggio max.	1,5 Nm

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Peso prodotto	11 g
Materiale del perno a vite	Ottone nichelato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite di regolazione	Ottone
Materiale raccordo orientabile	Zinco pressofuso