


# regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/2-NPT-B

Codice prodotto: 151559

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Regolatore di portata unidirezionale dello scarico
Attacco pneumatico 1	1/2 NPT
Attacco pneumatico 2	1/2 NPT
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Fissaggio	Avvitabile
Pressione d'esercizio	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite cava	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale dado	Lega di alluminio per lavorazione plastica