


# balancer kit YHBP-

Cikkszám: 8087218

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Lökettartomány	100 ... 1,990 mm
Cylinder diameter	50 ... 200 mm
Támogatott kinematika	Lifting column Parallel kinematics
Polaritás felcserélése elleni védelem	üzemi feszültséghez
Operating pressure MPa	0.4 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Max. mozgási sebesség	1 m/s
Üzemi feszültségtartomány DC	21.6 ... 26.4 V
Ciklusidő	100 %
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Maradó hullámosság	5 %
Áramfelvétel terheletlen kimeneteknél	2 A
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	IP20 for safety relay unit PNOZ IP20 for control system CMCB-...-C IP20 for controller CECC-D IP54 for control system CMCB-...-CC szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Load	25 ... 999 kg
Transmission ratio of kinematics	1:5 for lifting columns 1:1 - 1:5 for parallel kinematic systems
Gyártmány súlya	4.8 ... 60.5 kg
Anyag megjegyzés	RoHS konform