



bekapcsoló szelep MS4-EE-1/4-V24-B

Cikkszám: 8091771

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	4
Raszter méret	40 mm
Konstruktív felépítés	Poppet valve, electrically actuated
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.7 MPa
Üzemi nyomás	3 ... 7 bar
C érték	8.36 l/sbar
b érték	0.49
Normál névleges átáramlás	2,000 l/min
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,600 l/min
Tekerics jellemző	24VDC:2,3
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Bekapcsolási idő	29 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztasoba kategória	ISO class 7
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felfogási mód	fali/felületi tartóval
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Gyártmány súlya	194 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Vezérlő levegő ellátás	belső
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type C to EN 175301-803 EN 175301-803 szerint
Jelállapot kijelzése	tartozékokkal
Material seals	HNBR NBR
Material housing	PA erősítésű