

gömbcsap

VZBE-3/4-T-63-T-2-F0304-M-V15V15

Cikkszám: 8096666

FESTO

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lág
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	3/4 NPT
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F0304
Belső átmérő	20 mm
NA névleges méret	20
Szelep funkció	2/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	9 Nm
A következő szabványon alapul:	ASME B1.20.1 ISO 5211
Közeg	Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 200 °C
Kv átáramlás	15.6 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4408
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nemesacél öntvény
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	700 g
Engedély	CRN
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás