

servomotore EMMS-AS-70-SK-LS-RR-S1

Codice prodotto: 1550902

FESTO

Senza riduttore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Conforme alla norma	IEC 60034
Classe di isolamento	F
Classe di misurazione secondo EN 60034-1	S1
Controllo temperatura	Resistenza PTC
Grado di protezione	IP65
Esecuzione albero chiave	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Tecnica di connessione elettrica	Connettore maschio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Tensione d'esercizio nominale CC	360 V
Tensione nominale CC	360 V
Tipo di avvolgimenti	Stella
Numero coppie di poli	4
Coppia in condizioni di riposo	1,64 Nm
Coppia nominale	1,43 Nm
Coppia di picco	3,1 Nm
Numero di giri nominale	5.300 1/min
Numero di giri max.	6.450 1/min
Potenza nominale, motore	866 W
Corrente nominale, motore	2,2 A
Corrente di picco	5 A
Costante motore	0,647 Nm/A
Costante di tensione, fase-fase	39,47 mVmin
Resistenza avvolgimenti fase-fase	7,66 Ohm
Induttanza fase-fase avvolgimenti	14,5 mH
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	0,39 kgcm ²
Peso	2.190 g
Carico assiale ammissibile sull'albero	75 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	150 N
Trasduttore posizione rotore	Resolver
Interfaccia encoder rotativo	Segnali analogici SIN/COS
Principio di misura encoder rotativo	Induttivo
MTTF, sotto-componente	80 anni, encoder rotativo
MTTFd, sotto-componente	160 anni, encoder rotativo