



# csatlakozó

## NECV-B2W3L-P-P12

Cikkszám: 8105013

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték   |
|--|---|
| Kiegészítő funkciók                              | Védőkapcsolás                                   |
| Csatlakozási frekvencia                          | 50  |
| Kábelkimenet                                     | Ferde   |
| Kábelkimenetre vonatkozó információ              | 180°-kal elfordítható                           |
| Gyártmány súlya                                  | 19.5 g  |
| 1. elektromos csatlakozás, alak                  | sarkos  |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus    | aljzat  |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | Plug pattern type B to industry standard, 11 mm |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma    | 3   |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus       | mágnesszelepre, M3 központi csavarral           |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | Csavaros szorító kapocs                         |
| Üzemi feszültségtartomány DC                     | 20.4 ... 27.6 V                                 |
| Névleges üzemi feszültség, DC                    | 24 V  |
| Üzemi feszültségtartomány AC                     | 20.4 ... 27.6 V                                 |
| Névleges üzemi feszültség, AC                    | 24 V  |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on                  | 1 A   |
| Lökőfeszültség-szilárdság                        | 0.8 kV  |
| Védővezető csatlakozás                           | rendelhető                                      |
| Kábel csavarzat                                  | M15x1,5   |
| Kábel átmérő                                     | 6 ... 8 mm                                      |
| Vezeték névleges keresztmetszet                  | ≤ 1.5 mm <sup>2</sup>                           |
| Védettség  | IP65  |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés        | szerelt állapotban                              |
| Környezeti hőmérséklet                           | -20 ... 60 °C                                   |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364 zone III                              |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform                                    |
| Szennyeződés foka                                | 3   |
| Material housing                                 | PA  |
| Ház színe  | átlátszó  |
| Material screw-type lock                         | Steel, nickel-plated                            |
| Material seals                                   | HNBR  |
| Material electrical contact                      | Tin-plated brass                                |