


elektronikus modul

VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Cikkszám: 8108545

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Diagnózis	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Üzeminél kisebb feszültség, szelepek Fault in pilot pressure supply Time measurement overflow
Szelephelyek max.száma	4
Szeleptekercsek max. száma	7
Paraméterezés	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
Polaritás felcserélése elleni védelem	igen
Üzemi feszültség tartomány, DC, elektronika/érzékelők	18 ... 30 V
DC üzemi feszültség, terhelő feszültség	18 ... 30 V
Saját áramfelvétel terhelő feszültségnél	6.5 mA
Saját áramfelvétel üzemi feszültségnél	17 mA
Kimenetek max. száma	7
Bemenetek max. száma	1
Névleges meghúzó áram tekercsenként	58 mA 24 ms-ig
Névleges áram áramcsökkentéskor	25 mA after 24 ms
Potenciál elválasztás csatorna - belső busz	igen
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás (beépített állapotban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	20 g
Elektromos csatlakoztatás	Feldbus
Material housing	POM
Anyag megjegyzés	RoHS konform