


mágnestekercs

VACC-S13-11-K4-1-EX4A

Cikkszám: 8109401

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Ciklusidő	100 %
szükséges áramfelvétel	16 mA
Szigetelőanyag osztály	H
Max. bemenő teljesítmény	1,2 W
Max. bemenő feszültség	32 V
Max. bemenő áram	0,2 A
Tekercs jellemző	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
hatásos kapacitás	elhanyagolhatóan kicsi
hatásos induktivitás	elhanyagolhatóan kicsi
Megengedett feszültség ingadozás	-15 % / +10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions
Robbanásvédelmi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Tanúsítványt kiállító hely	BVS15 ATEXE030X IECEx BVS 15.0020X
ATEX-kategória Gáz	II 2G
ATEX-kategória Por	II 2D
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Gyártmány súlya	330 g
Elektromos csatlakozás	Kapocsdobozok, kábelbevezetés menete M20x1,5
Anyag megjegyzés	RoHS konform