


# párhuzamos megfogó DHPL-10-60-P-A

Cikkszám: 8112215

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Teljes löket	60 mm
Löket megfogó pófánként	30 mm
Max.kicserélési pontosság	≤ 0.2 mm
Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay	≤ 0.22 deg
Max.megfogó pofa játék, Sz	≤ 0.064 mm
Forgásszimmetrikus	≤ 0.2 mm
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.03 mm
Megfogó ujjak száma	2
Drive system	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Megfogó funkció	párhuzamos
Megfogó erő biztosítás	nélkül/nincs
Konstruktív felépítés	Fogasléc/tengely
Vezeték	siklócsapágy
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	68 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	44 N
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
Max.működési frekvencia, megfogó	≤ 1.5 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	110 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	174 ms
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	54 g
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	34 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	22 N
Tehetetlenségi nyomaték	4.8 ... 9.6 kgcm <sup>2</sup>
Max.erő a megfogó pófán, Fz, statikus	40 N
Max.nyomaték a megfogó pófán, Mx, statikus	0.5 Nm
Max.nyomaték a megfogó pófán, My, statikus	0.5 Nm
Max.nyomaték a megfogó pófán, Mz, statikus	0.5 Nm
Karbantartási időköz	Élethosszig tartó kenés
Gyártmány súlya	377 g
Felfogási mód	Közvetlen rögzítés meneten keresztül átmenő furattal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M5

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material end plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Anodised wrought aluminium alloy
Material piston seal	TPE-U(PU)
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material o-ring	NBR
Material screws	Horganyzott acél
Gear rack material	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Gear material	Szinterbronz