


motorkábel

NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31

Cikkszám: 8113317

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	30
Gyártmány súlya	11 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Connection pattern F1
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	31
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	31
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Retesz
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
Electrical connection 2, note on cable outlet	90°
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Connection pattern F1
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	31
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	31
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Retesz
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 50 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	0.5 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.25 kV
Kábelhossz	0.2 m
Vezetési tulajdonság	for dynamic applications
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	0 mm
Information on bending radius, fixed cable installation	Can be bent once
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 25 mm
Kábelszerkezet	31 wires, distance 0.5 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	0.0105 mm ²
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 55 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	1
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	PET
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material electrical contact	Réz ötvözet, ónozva