


csatlakozó kábel

NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Cikkszám: 8115892

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	20
Gyártmány súlya	0.5 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Connection pattern Q7
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Plug-in
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Twin wire
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	2
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	0.3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.2 kV
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Védővezető csatlakozás	nincs
Shielding	nem
Útmutató az üzemeltetéshez	Operate only with external power reduction
Kábelhossz	0.1 m
Vezetési tulajdonság	Basic
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 11 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 16.5 mm
Kábel átmérő	1.1 mm
Kábelszerkezet	2x0,08
Vezeték névleges keresztmetszet	0.08 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28
Érvégek	Ónozott
Védettségi	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material housing	PA erősítésű
Ház színe	fekete
Material electrical contact	Aranybevonatú vörösrézötvtözet
Material insulation	PVC