


# elővezérlő szelep

## VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Cikkszám: 8119587

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	22 mm
Normál névleges átáramlás	50 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	közvetlen vezérlésű üléses szelep
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	1.3 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágyszorító
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Vezérlési fajta	közvetlen
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Kapcsolási idő ki	46 ms
Kapcsolási idő be	31 ms
Ciklusidő	100 %
Tekerics jellemző	24 V DC: 3 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	160 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Plug pattern type B to EN 175301-803 Csatlakozó EN 175301-803 szerint
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	PA