


csatlakozó kábel

NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Cikkszám: 8126916

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---------------------------------------|
| Vezetékmegnevezés | Táblatartó nélkül |
| Gyártmány súlya | 680 g |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | sarkos |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Plug and socket strip |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Egyenes |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | RJ45 and socket strip 12 pins, 2 rows |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 20 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 14 |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | Csavarbiztosítás |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, alak | kerek |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Hybrid plugs |
| 2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Egyenes |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 17 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 14 |
| 2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | Threaded |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 24 V |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Elfogadható áramterhelés 40°C-on | 11.7 A |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 6 kV |
| Shielding | nem |
| Kábelhossz | 5 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Vezeték vizsgálati feltételek | Vizsgálati feltételek külön kérésre |
| Hajlításszög, fix kábelbefektetés | ≥ 130 mm |
| Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés | ≥ 130 mm |
| Kábel átmérő | 8 mm |
| Kábel átmérő tűrése | ± 1 mm |
| Kábelszerkezet | 4x(1x0,128)+10x0,128 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.128 mm ² |
| Védettség | IP65 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szerelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | 0 ... 40 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| A kábelköpeny színe | vörös |
| Material insulation | PP |