


# Fissaggio a flangia FUA-50

Codice prodotto: 157304

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|--|---|
| Dimensione                               | 50  |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Temperatura ambiente                     | -40 °C...150 °C                           |
| Peso prodotto                            | 658 g                                     |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale del fissaggio                  | Lega di alluminio battuto                 |
| Materiale viti                           | Acciaio<br>Galvanizzato                   |