


# kezelő készülék CDPX-X-E2-W-10-EX2

Cikkszám: 8155221

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	265 mm
Mélység	17 mm
Magasság	138 mm
Hossz	34 mm
Max. előlap vastagság	17 mm
Valós idejű óra	igen
Támogatott PLC protokollok	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Valós idejű óra eltérése	<100 ppm at 25 °C
Színek száma	16 M
Kijelző	háttérvilágítással
Kijelző típusa	TFT szín
Kijelzési tulajdonságok	Touchscreen
Kijelző méret	10,1"
Back-up telep	Li-akkumulátor, újra tölthető
Képernyő felbontás	1280x800 pixels
Villamos teljesítményfelvétel	14 W
Engedély	c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 55 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	For vertical mounting
Gyártmány súlya	1,200 g
USB interfész	igen
Ethernet interfész	RJ45 10/100 MBd
Felfogási mód	VESA interface
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	Designer Studio
CPU adatok	1 GB RAM